

Kołnierz wahlwy SNCB-50-R3

Numer produktu: 176946

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	50
W oparciu o normę	ISO 15552
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Maks. obciążalność	2.5 kN
Waga produktu	228 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminiowy odlew ciśnieniowy z powłoką ochronną
Materiał trzpienia	Nierdzewna stal stopowa
Materiałłożyska	Tworzywo sztuczne
Materiałkrążka	Stal ocynkowana
Materiałśrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiałbezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana