

## Uchwyt amortyzatora DADP-ES-G6-16

Numer produktu: 1812472

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 16                                                    |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Temperatura otoczenia                      | 0 °C...60 °C                                          |
| Maks. siła zderzenia                       | 500 N                                                 |
| Maks. moment dokręcenia                    | 5.9 Nm                                                |
| Waga produktu                              | 70 g                                                  |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                             |
| Materiał kątownika zderzakowego            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany  |