


Napęd wahadłowy DSM-8-180-P-FF-FW

Numer produktu: 185938

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Kąt amortyzacji	0 stopień
Zakres ustawiania kąta obrotu	0 stopień...180 stopień
Kąt obrotu	0 stopień...180 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Precyzyjna regulacja	-5 stopień
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłok łopatkowy
Sygnalizacja położenia	brak
Ciśnienie robocze	3,5 bar...8 bar
Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwładności	0,0013 kgm ²
Waga produktu	147 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Przyłącze pneumatyczne	M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał wałka napędu	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium anodowany