


Zawór załączający HEE-1/2-D-MAXI-24

Numer produktu: 186518

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Zawór tłoczkowo-suwakowy
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Sposób uszczelnienia	miękki
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Ciśnienie robocze	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Pokrycie	przekrycie dodatnie
Wartość C	24.2 l/sbar
Wartość b	0.3
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	5600 l/min
Czas pracy ciągłej	100%
Parametry cewki	24 V DC; 2,5 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Pozycja montażu	dowolny
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Waga produktu	800 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2

Cechy	Wartość
Przylącze pneumatyczne 2	G1/2
Przylącze pneumatyczne 3	G3/8
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Przylącze elektryczne	Kształt C Wtyczka wg DIN EN 175301-803
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy