



# Siłownik okrągły DSEU-12-40-P-A-MA

Numer części: 188638

FESTO

Pokrywa tylna z przyłączem pneumatycznym w osi siłownika.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.



## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Skok                                       | 40 mm                                                       |
| Średnica tłoka                             | 12 mm                                                       |
| Amortyzacja                                | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Pozycja zabudowy                           | Dowolna                                                     |
| Konstrukcja                                | Tłok<br>Tłoczysko<br>Korpus siłownika                       |
| Sygnalizacja położenia                     | Do czujników                                                |
| Warianty                                   | Przyłącze pneumatyczne w osi                                |
| Ciśnienie robocze                          | 1.5 ... 10 bar                                              |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania                                      |
| Medium robocze                             | Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone                 |
| Klasa odporności na korozję KBK            | 1                                                           |
| Temperatura otoczenia                      | 0 ... 80 °C                                                 |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 51 N                                                        |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 68 N                                                        |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku        | 14.3 g                                                      |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku            | 4.4 g                                                       |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku           | 33.7 g                                                      |
| Sposób montażu                             | Z osprzętem                                                 |
| Przyłącza pneumatyczne                     | M5                                                          |
| Uwaga odnośnie materiałów                  | Zawiera substancje PWIS                                     |
| Materiał pokrywy                           | Stop aluminium                                              |
| Materiał uszczelnień                       | TPE-U(PU)                                                   |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa, nierdzewna                              |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa, nierdzewna                              |