

**Przyssawka**  
**ESS-100-SF**  
Numer produktu: 189325

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                              | Wartość                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Min. promień przedmiotu                            | 460 mm                                                              |
| Średnica nominalna                                 | 6 mm                                                                |
| Średnica czaszy przyssawki                         | 100 mm                                                              |
| Objętość czaszy przyssawki                         | 29.779 cm <sup>3</sup>                                              |
| Położenie przyłącza                                | u góry                                                              |
| Pozycja montażu                                    | dowolny                                                             |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki               | Wielkość 5                                                          |
| Kształt przyssawki                                 | okrągła płaska                                                      |
| Ciśnienie robocze                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi         |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                   |
| Medium robocze                                     | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo         | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                     |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-A1-L                                                      |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                  | patrz rozszerzone informacje o materiale                            |
| Temperatura otoczenia                              | -10 °C...200 °C                                                     |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 503.6 N                                                             |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 299 N                                                               |
| Waga produktu                                      | 222 g                                                               |
| Typ mocowania                                      | przez przyłącze podciśnienia                                        |
| Przyłącze podciśnienia                             | M10                                                                 |
| Kolor                                              | szary                                                               |
| Twardość w skali Shore'a                           | 60 +/- 5                                                            |
| Materiał części z gwintem                          | Polioksymetylen<br>Stal, niklowana<br>Stal, ocynkowana i chromowana |
| Informacja o materiałach                           | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał przyssawki                                | FPM                                                                 |