

# Siłownik kompaktowy AEVUZ-40-20-A-P-A

Numer produktu: 157280

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 20 mm                                                                                |
| Ø tłoka                                                     | 40 mm                                                                                |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                               |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                              |
| Sposób działania                                            | Jednostronnego działania<br>ciągnący                                                 |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint zewnętrzny                                                                     |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                    |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                          |
| Warianty                                                    | Jednostronne tłoczysko                                                               |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.08 MPa...1 MPa<br>0.8 bar...10 bar<br>11.6 psi...145 psi                           |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                       |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.52 J                                                                               |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 636 N                                                                                |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 63 g                                                                                 |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 9 g                                                                                  |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 433 g                                                                                |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 59 g                                                                                 |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:             |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | G1/8                                                                                 |
| Materiał śrub kołnierzowych                                 | Stal ocynkowana                                                                      |
| Materiał pokrywy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                              |
| Materiał uszczeliek dynamicznych                            | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                     |

| Cechy                   | Wartość                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał tłoczyska      | Stal wysokostopowa                      |
| Materiał rury siłownika | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |