


# Przyssawka ESS-50-BU

Numer produktu: 189391

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                              | Wartość                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, przyssawka                  | 11 mm                                                                                                    |
| Min. promień przedmiotu                            | 150 mm                                                                                                   |
| Średnica nominalna                                 | 3 mm                                                                                                     |
| Średnica czaszy przyssawki                         | 50 mm                                                                                                    |
| Objętość czaszy przyssawki                         | 14.23 cm <sup>3</sup>                                                                                    |
| Położenie przyłącza                                | u góry                                                                                                   |
| Pozycja montażu                                    | dowolny                                                                                                  |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki               | Wielkość 4                                                                                               |
| Kształt przyssawki                                 | okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy                                                                    |
| Ciśnienie robocze                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                              |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                        |
| Medium robocze                                     | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                              |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo         | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                                          |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-strefa III                                                                                     |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                  | patrz rozszerzone informacje o materiale                                                                 |
| Temperatura otoczenia                              | -20 °C...60 °C                                                                                           |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 72.6 N                                                                                                   |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 47 N                                                                                                     |
| Waga produktu                                      | 24.7 g                                                                                                   |
| Typ mocowania                                      | przez przyłącze podciśnienia                                                                             |
| Przyłącze podciśnienia                             | M6                                                                                                       |
| Kolor                                              | niebieski                                                                                                |
| Twardość w skali Shore'a                           | 60 +/- 5                                                                                                 |
| Materiał części z gwintem                          | Stop aluminium do przeróbki plastycznej, niklowany<br>Mosiądz niklowany<br>Stal, ocynkowana i chromowana |
| Informacja o materiałach                           | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                |

| Cechy               | Wartość |
|---------------------|---------|
| Materiał przyssawki | PUR     |