


Siłownik mini z prowadzeniem DFC-4-5-P-GF

Numer produktu: 189479

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Odległość środka ciężkości efektywnego obciążenia od płyty spinającej xs	5 mm
Skok	5 mm
Ø tłoka	4 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Płyta spinająca
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Sygnalizacja położenia	brak
Ciśnienie robocze	0.35 MPa...0.7 MPa 3.5 bar...7 bar
Maks. prędkość	1 m/s
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.05 Nm
Maks. moment Mx	0.02 Nm
Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs	1.7 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	5.5 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	7.5 N
Ruchoma masa własna	3.2 g
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	3.2 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	1.3 g
Waga produktu	10 g
Przylącze pneumatyczne	PK-2
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Cechy	Wartość
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa