


**Przyssawka  
ESV-100-SU**  
Numer produktu: 191008

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                             | Wartość                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. promień przedmiotu                           | 460 mm                                                      |
| Średnica czaszy przyssawki                        | 100 mm                                                      |
| Objętość czaszy przyssawki                        | 29.779 cm <sup>3</sup>                                      |
| Położenie przyłącza                               | u góry                                                      |
| Pozycja montażu                                   | dowolny                                                     |
| Kształt przyssawki                                | okrągła płaska                                              |
| Ciśnienie robocze                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                       | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Medium robocze                                    | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-strefa III                                        |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                 | patrz rozszerzone informacje o materiale                    |
| Temperatura otoczenia                             | -20 °C...60 °C                                              |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 503.6 N                                                     |
| Waga produktu                                     | 59 g                                                        |
| Kolor                                             | niebieski                                                   |
| Twardość w skali Shore'a                          | 60 +/- 5                                                    |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                                   |
| Materiał przyssawki                               | PUR                                                         |