

Moduł magistrali CPX-FB36

Numer produktu: 1912451

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Protokół	EtherNet/IP Modbus TCP
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Waga produktu	125 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Wskaźnik LED specyficzny dla produktu	M: Modify, Parametryzacja PL: zasilanie obciążenia PS: zasilanie elektroniki, zasilanie czujników SF: błąd systemowy
Wskaźnik LED specyficzny dla magistrali	MS: status modułu NS: status sieci TP1: sieć aktywna, port 1 TP2: sieć aktywna, port 2
Diagnostyka specyficzna dla urządzenia	Diagnostyka kanałowa i modułowa Zbyt niskie napięcie modułów Pamięć diagnostyczna
Elementy obsługowe	Przełącznik DIL
Interfejs magistrali polowej	2 x gniazdo wtykowe, M12x1, 4-pin, kodowanie D
Maksymalna przestrzeń adresowa, wejścia	64 bajt
Maksymalna przestrzeń adresowa, wyjścia	64 bajt
Parametryzacja	Rodzaj diagnostyki Reakcja na awarię Wymuszanie stanu kanałów Reakcja na tryb bezczynności Konfiguracja sygnału Parametry systemowe
Prędkość transmisji	10/100 Mb/s

Cechy	Wartość
Pomoc w konfiguracji	Plik EDS Eksport L5K z CPX-FMT
Dodatkowe funkcje	Acykliczny dostęp do danych za pomocą „Explicit Message” Acykliczny dostęp do danych za pomocą sieci Ethernet EtherNet/IP Quickconnect Adresowanie IP za pomocą protokołu DHCP, przełącznika DIL lub panela operatorskiego Integrated Switch Diagnostyka kanałowa za pomocą magistrali polowej Topologia pierścienia (DLR) Parametryzacja start-up w postaci zwykłego tekstu za pomocą magistrali polowej Dostęp do stanu systemu za pośrednictwem danych procesu
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Znam. 100 mA