


# Kabel enkodera NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V3

Numer produktu: 1599107

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie kabla                                 | bez uchwytów na tabliczki                                    |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego                                   |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | okrągły                                                      |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe                                              |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | proste                                                       |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101                         |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 8                                                            |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 8                                                            |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania                                            |
| Przyłącze elektryczne 2, konstrukcja             | prostokątne                                                  |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Wtyczka                                                      |
| Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla     | proste                                                       |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | Sub-D                                                        |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 9                                                            |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 8                                                            |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...30 V                                                   |
| Znamionowe napięcie robocze DC                   | 24 V                                                         |
| Zakres napięcia roboczego AC                     | 0 V...30 V                                                   |
| Napięcie znamionowe AC                           | 24 V                                                         |
| Ekranowanie                                      | tak                                                          |
| Długość kabla                                    | 15 m                                                         |
| Właściwości kabla                                | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                   |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla           | 100 mm                                                       |
| Średnica kabla                                   | 8.2 mm                                                       |
| Budowa kabla                                     | 3 x (2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x (0,5 mm <sup>2</sup> ) |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0.14 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Stopień ochrony                                  | IP65                                                         |
| Uwaga o stopniu ochrony                          | w stanie zamontowanym                                        |
| Temperatura otoczenia                            | -50 °C...80 °C                                               |

| Cechy                                             | Wartość                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -40 °C...75 °C                  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS     |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS            |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B2-L                  |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Materiał osłony kabla                             | TPE-U(PUR)                      |
| Kolor powłoki kabla                               | szary                           |