


Filtry podciśnieniowe VAF-PK-6

Numer produktu: 160239

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	4.6 mm
Pozycja montażu	dowolny
Dokładność filtracji	50 µm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	Tylko do stosowania w otwartych systemach podciśnieniowych
Przepływ przy podciśnieniu = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	210 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Waga produktu	10 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przylącze pneumatyczne	PK-6 z nakrętką
Materiał nakrętki kołpakowej	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Tkanina PA
Materiał obudowy	PA
Sprawność impulsu wyrzutowego	8 bar