



# Siłownik płaski DZF-12-50-A-P-A

Numer produktu: 161227

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 50 mm                                                                                 |
| Ø tłoka                                                     | 12 mm<br>odpowiednik dla średnicy                                                     |
| Gwint na tłoczysku                                          | M6                                                                                    |
| Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-                           | 2.5 stopień                                                                           |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                               |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                     |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                           |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie                  | Tłok owalny                                                                           |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.16 MPa...1 MPa<br>1.6 bar...10 bar                                                  |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                        |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.09 J                                                                                |
| Maks. moment obrotowy dla zabezpieczenia przed obrotem      | 0.1 Nm                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 51 N                                                                                  |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 68 N                                                                                  |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 12 g                                                                                  |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 2 g                                                                                   |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 9 g                                                                                   |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 96 g                                                                                  |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy gwintu wewnętrznego<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:               |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | M5                                                                                    |
| Materiał pokrywy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                               |

| Cechy                        | Wartość                   |
|------------------------------|---------------------------|
| Materiał uszczelnień         | NBR<br>TPE-U(PU)          |
| Materiał obudowy             | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał uszczelnienia tłoka | NBR                       |
| Materiał tłoczyska           | Nierdzewna stal stopowa   |