

Wspornik CRLNG-100

Numer produktu: 161845

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	100
W oparciu o normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Maks. obciążalność	9 kN
Waga produktu	915 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	elektropolerowany Stal wysokostopowa
Materiał tożyska	Tworzywo sztuczne