


Zespół przygotowania powietrza LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A

Numer produktu: 192467

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Maxi
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Przycisk obrotowy z zapadką
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	40 µm
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający Wyłącznik ciśnieniowy Zawór załączający Regulator z filtrem i manometrem Zawór bezpieczeństwa załączający
Mak. ilość kondensatu	43 cm³
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Wskaźnik ciśnienia	Z manometrem
Ciśnienie robocze	0.3 MPa...1.2 MPa 3 bar...12 bar 43.5 psi...174 psi
Zakres regulacji ciśnienia	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	3000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] Gazy obojętne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	5400 g
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	PC