



Generator podciśnienia VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-R02

Numer produktu: 193497

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	3 mm
Szerokość modułu	24 mm
Konstrukcja tłumika hałasu	otwarty
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	wysokie podciśnienie Standard
Zintegrowana funkcja	Tłumik hałasu, otwarty
Konstrukcja	Kształt T
Ciśnienie robocze dla maks. szybkości wysysania	3 bar
Ciśnienie robocze	1 bar...8 bar
Ciśnienie robocze dla maks. podciśnienia	3.7 bar
Maks. podciśnienie	93 %
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	186 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.1 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy nominalnym ciśnieniu roboczym	78 dB(A)
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	0.8 Nm
Waga produktu	182 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	QS-10
Przylącze pneumatyczne 3	Tłumik hałasu, otwarty
Przylącze podciśnienia	QS-12
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy	Polioksymetylen

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Wzmocniony POM
Materiał tłumika hałasu	Aluminiowy odlew ciśnieniowy Polioksymetylen Pianka PU
Materiał dyszy wypływowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał złącza	Mosiądz niklowany