


Generator podciśnienia VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4

Numer produktu: 193583

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna dyszy Laval'a	0.95 mm
Szerokość modułu	14 mm
Pozycja montażu	dowolny
Charakterystyka eżektora	Większy wsysany strumień objętości Standard
Konstrukcja	Kształt T
Ciśnienie robocze dla maks. szybkości wysysania	4 bar
Ciśnienie robocze	1 bar...8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. szybkość wysysania w odniesieniu do atmosfery	62.7 l/min
Czas napowietrzania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.46 s
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	0.5 Nm
Waga produktu	22 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 3	G1/8
Przylącze podciśnienia	G1/8
Materiał gwintu przyłączeniowego	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał dyszy	Polioksymetylen
Materiał obudowy	Wzmocniony POM
Materiał dyszy wypływowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej