

Zawór dławiący GRO-QS-6

Numer produktu: 193973

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Element regulacyjny	Śruba radelkowana
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	245 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	430 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Ochrona przeciwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Pozycja montażu	dowolny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	22 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał głowicy radelkowej	Wzmocniony poliamid
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa