


# Elektrozawór CPE18-M3H-5LS-1/4

Numer produktu: 163790

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 5/2 monostabilny                                    |
| Sposób uruchamiania                                             | elektrycznie                                        |
| Szerokość zabudowy                                              | 18 mm                                               |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 1500 l/min                                          |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | G1/4                                                |
| Napięcie robocze                                                | 230V AC                                             |
| Ciśnienie robocze                                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar              |
| Konstrukcja                                                     | Zawór tłoczkowo-suwakowy                            |
| Sposób powrotu                                                  | sprężyna pneumatyczna                               |
| Certyfikacja                                                    | c UL us - Recognized (OL)                           |
| Klasyfikacja morska                                             | patrz certyfikat                                    |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)                            | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE              |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)                          | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych         |
| Jednostka certyfikująca                                         | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                        |
| Stopień ochrony                                                 | IP65<br>z gniazdem wtykowym<br>wg IEC 60529         |
| Średnica nominalna                                              | 8 mm                                                |
| Funkcja odpowietrzenia                                          | z możliwością dławienia                             |
| Sposób uszczelnienia                                            | miękki                                              |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                             |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                                    | z blokadą przy zastosowaniu osprzętu<br>bez blokady |
| Rodzaj sterowania                                               | sterowanie pilotem                                  |
| Przyłącze zasilania powietrzem pilotów                          | zewn.                                               |
| Kierunek przepływu                                              | rewersyjny                                          |
| Identyfikacja pozycji zaworowej                                 | Uchwyty na tabliczki                                |
| Pokrycie                                                        | przekrycie dodatnie                                 |
| Ciśnienie pilota                                                | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                |
| Czas wyłączenia                                                 | 20 ms                                               |

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas włączania                               | 26 ms                                                                                                     |
| Czas pracy ciągłej                           | 100%                                                                                                      |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale 0  | 3300 µs                                                                                                   |
| Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale     | 3100 µs                                                                                                   |
| Parametry cewki                              | 230 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 3,0 VA, moc podtrzymania 2,4 VA                            |
| Dopuszczalne wahania napięcia                | -15% / +10%                                                                                               |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                     |
| Odporność na drgania                         | Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy                        | Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                          |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                         |
| Temperatura medium                           | -5 °C...50 °C                                                                                             |
| Medium sterujące (dla pilotów)               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                             |
| Temperatura otoczenia                        | -5 °C...50 °C                                                                                             |
| Waga produktu                                | 220 g                                                                                                     |
| Przyłącze elektryczne                        | Kształt C                                                                                                 |
| Typ mocowania                                | Przy pomocy otworów przelotowych                                                                          |
| Przyłącze odpowietrzania pilota 82           | M5                                                                                                        |
| Przyłącze odpowietrzania pilota 84           | M5                                                                                                        |
| Przyłącze zasilania pilotów 12               | M5                                                                                                        |
| Przyłącze zasilania pilotów 14               | M5                                                                                                        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                     | G1/4                                                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 2                     | G1/4                                                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | G1/4                                                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 4                     | G1/4                                                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne 5                     | G1/4                                                                                                      |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                 |
| Materiał uszczelnień                         | NBR                                                                                                       |
| Materiał obudowy                             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                                              |