

## Mocowanie na łapach HBN-32X2

Numer produktu: 195851

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 32                                                                                                                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                                                                            |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                          |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 1% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Waga produktu                                         | 353 g                                                                                                                                      |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                  |
| Materiał mocowania                                    | Stal<br>ocynkowany                                                                                                                         |
| Materiał nakrętki                                     | Stal                                                                                                                                       |