

Blok przyłączeniowy MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Numer produktu: 197256

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Ciśnienie robocze	0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Typ mocowania zaworu	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M3
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej