

# Manometry kołnierzowe FMA-63-0,25-C

Numer produktu: 225783

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres wskazania                             | 0 bar...0.25 bar<br>0 psi...3.6 psi                                                                                                    |
| Spełnia normę                                | EN 837-3                                                                                                                               |
| Wielkość nominalna, manometr                 | 63                                                                                                                                     |
| Ochrona przeciwwybuchowa                     | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.<br>Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Typ mocowania                                | Montaż na panelu przednim                                                                                                              |
| Medium robocze                               | Płynne media<br>Media w postaci gazowej                                                                                                |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | bez acetylenów<br>bez tlenu                                                                                                            |
| Ciśnienie robocze                            | 0 bar...0.25 bar                                                                                                                       |
| Współczynnik obciążenia zmiennego            | 0.9                                                                                                                                    |
| Współczynnik obciążenia ciągłego             | 0.75                                                                                                                                   |
| Klasa dokładności pomiaru                    | 1,6                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                              | IP43                                                                                                                                   |
| Temperatura medium                           | -20 °C...80 °C                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                      |
| Położenie przyłącza                          | Centralnie, z tyłu                                                                                                                     |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G1/4                                                                                                                                   |
| Materiał części z gwintem                    | Mosiądz                                                                                                                                |
| Materiał obudowy                             | Stal                                                                                                                                   |
| Materiał wziernika                           | PMMA                                                                                                                                   |
| Materiał pierścienia mocującego              | Stal                                                                                                                                   |
| Materiał śrub                                | Stal                                                                                                                                   |
| Waga produktu                                | 120 g                                                                                                                                  |