


# Jednostka prowadząca EAGF-V2-KF-32-200

Numer produktu: 2782818

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                   | Wartość                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                | 32                                                   |
| Skok                                                    | 200 mm                                               |
| Luz cofania                                             | 0 µm                                                 |
| Pozycja montażu                                         | dowolny                                              |
| Prowadnica                                              | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym |
| Konstrukcja                                             | Prowadnica                                           |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo              | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                      |
| Zgodność z LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                       |
| Temperatura otoczenia                                   | -20 °C...80 °C                                       |
| Maks. siła Fy                                           | 750 N                                                |
| Maks. siła Fy statyczna                                 | 1020 N                                               |
| Maks. siła Fz                                           | 750 N                                                |
| Maks. siła Fz, statyczna                                | 1020 N                                               |
| Maks. moment Mx                                         | 28 Nm                                                |
| Maks. moment Mx, statyczny                              | 38 Nm                                                |
| Maks. moment My                                         | 34 Nm                                                |
| Maks. moment My, statyczny                              | 46 Nm                                                |
| Maks. moment Mz                                         | 34 Nm                                                |
| Maks. moment statyczny Mz                               | 46 Nm                                                |
| Siła przesunięcia                                       | 15 N                                                 |
| Ruchoma masa własna                                     | 1084 g                                               |
| Waga produktu                                           | 2045 g                                               |
| Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku          | 30 mm                                                |
| Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku | 4.1 mm                                               |
| Typ mocowania                                           | Przy pomocy gwintu wewnętrznego                      |
| Informacja o materiałach                                | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |
| Materiał elementu prowadzącego                          | Stal odpuszczona                                     |
| Materiał obudowy                                        | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany |
| Materiał płyty spinającej                               | Stal                                                 |