


Zespół równoległy EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Numer produktu: 2803622

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	4000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	2270 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	2 Nm
Przenoszony moment obrotowy	50 Nm
Waga produktu	12100 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D100B
Kod interfejsu, Motor IN	120G
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS