


# Łącznik wtykowy T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Numer produktu: 2839867

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| W oparciu o normę                          | EN 61076-2-101                                    |
| Typ mocowania                              | wkręcane                                          |
| Waga produktu                              | 25 g                                              |
| Przyłącze elektryczne 1                    | Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 5-pin, kodowanie A |
| Przyłącze elektryczne 2                    | Gniazdo wtykowe proste, M12, 5-pin, kodowanie A   |
| Przyłącze elektryczne 3                    | Wtyczka prosta, M12, 5-pin, z kodowaniem A        |
| Zakres napięcia roboczego DC               | 0 V...30 V                                        |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C  | 4 A                                               |
| Odporność na napięcie udarowe              | 1.5 kV                                            |
| Stopień ochrony                            | IP65<br>IP67                                      |
| Temperatura otoczenia                      | -25 °C...85 °C                                    |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                         |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                  |
| Materiał obudowy                           | TPE-U(PUR)                                        |
| Kolor obudowy                              | czarny                                            |
| Materiał nakrętki kołpakowej               | Cynkowy odlew kokilowy<br>niklowany               |
| Materiał uszczelnień                       | FPM                                               |
| Materiał styków                            | Stop miedzi<br>połączany                          |