


# Zawór załączający HE-D-MIDI

Numer produktu: 170682

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                  | Zawór tłoczkowo-suwakowy                                                            |
| Sposób uruchamiania                          | ręczne                                                                              |
| Sposób uszczelnienia                         | miękki                                                                              |
| Funkcja odpowietrzenia                       | bez dławienia                                                                       |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                 | brak                                                                                |
| Funkcja zaworu                               | 3/2 bistabilny                                                                      |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                                   |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                    |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura medium                           | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Typ mocowania                                | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu                                    |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                             |
| Kierunek przepływu                           | jednokierunkowy                                                                     |
| Waga produktu                                | 511 g                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | G1/4                                                                                |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu         | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                      |
| Materiał uszczelnień                         | NBR                                                                                 |
| Materiał obudowy                             | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                        |