

# Zawór z dźwignią ręczną VHER-P-H-B43U-B-G12

Numer produktu: 3192084

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 4/3 zasilony                                                                                                                          |
| Sposób uruchamiania                                             | ręczne                                                                                                                                |
| Szerokość zabudowy                                              | 80 mm                                                                                                                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 3800 l/min                                                                                                                            |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | G1/2                                                                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 bar...10 bar                                                                                                                        |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                                 | Podciśnienie tylko na złączu 3<br>W przypadku pracy z dwoma ciśnieniami, ciśnienie na przyłączy 1 musi być wyższe niż na przyłączy 3. |
| Konstrukcja                                                     | Zawór z obrotowym suwakiem                                                                                                            |
| Średnica nominalna                                              | 12 mm                                                                                                                                 |
| Funkcja odpowietrzenia                                          | z możliwością dławienia                                                                                                               |
| Informacja o zastosowaniu                                       | uruchamiać tylko ręcznie                                                                                                              |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem                              | możliwość zamknięcia przy pomocy osprzętu                                                                                             |
| Sposób uszczelnienia                                            | twardy                                                                                                                                |
| Rodzaj sterowania                                               | bezpośrednie                                                                                                                          |
| Kierunek przepływu                                              | jednokierunkowy                                                                                                                       |
| Brak przekrycia                                                 | tak                                                                                                                                   |
| Wskaźnik stanu przełączenia                                     | przy pomocy osprzętu                                                                                                                  |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)                                                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                      |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                     |
| Temperatura medium                                              | -20 °C...80 °C                                                                                                                        |
| Temperatura otoczenia                                           | -20 °C...80 °C                                                                                                                        |
| Moment uruchamiający                                            | 5 Nm                                                                                                                                  |
| Waga produktu                                                   | 740 g                                                                                                                                 |
| Typ mocowania                                                   | Montaż na panelu przednim<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>opcjonalnie:                                                         |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/2                                                                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1/2                                                                                                                                  |

| Cechy                    | Wartość                      |
|--------------------------|------------------------------|
| Przylącze pneumatyczne 3 | G1/2                         |
| Przylącze pneumatyczne 4 | G1/2                         |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS    |
| Materiał uszczelnień     | NBR                          |
| Materiał obudowy         | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał dźwigni         | PA                           |