


# Zawór załączający HEE-D-MAXI-110

Numer produktu: 172963

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                  | Zawór tłoczkowo-suwakowy                                                            |
| Sposób uruchamiania                          | elektrycznie                                                                        |
| Sposób uszczelnienia                         | miękki                                                                              |
| Funkcja odpowietrzenia                       | bez dławienia                                                                       |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                 | z blokadą                                                                           |
| Sposób powrotu                               | sprężyna mechaniczna                                                                |
| Rodzaj sterowania                            | sterowanie pilotem                                                                  |
| Funkcja zaworu                               | 3/2 zamknięty monostabilny                                                          |
| Ciśnienie robocze                            | 0.25 MPa...1.6 MPa<br>2.5 bar...16 bar                                              |
| Pokrycie                                     | przekrycie dodatnie                                                                 |
| Czas pracy ciągłej                           | 100%                                                                                |
| Parametry cewki                              | 110 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 5,0 VA, moc podtrzymania 3,7 VA      |
| Dopuszczalne wahania napięcia                | +/- 10 %                                                                            |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                    |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura medium                           | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)         | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE                                              |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)       | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych                                         |
| Typ mocowania                                | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu                                    |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                             |
| Kierunek przepływu                           | jednokierunkowy                                                                     |
| Waga produktu                                | 800 g                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 3                     | G3/8                                                                                |

| Cechy                                | Wartość                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne |
| Przylącze elektryczne                | Kształt C<br>Wtyczka<br>wg DIN EN 175301-803                   |
| Wskaźnik stanu sygnału               | Przy pomocy osprzętu                                           |
| Materiał uszczelnień                 | NBR                                                            |
| Materiał obudowy                     | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                   |