

# Cewka MSW-110AC-60-OD

Numer produktu: 34406

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                  | Wartość                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sposób uruchamiania                    | elektrycznie                                                              |
| Pozycja montażu                        | dowolny                                                                   |
| Min. czas dokręcania                   | 10 ms                                                                     |
| Czas pracy ciągłej                     | 100%                                                                      |
| Klasa materiału izolującego            | F                                                                         |
| Parametry cewki                        | 110 V AC: 60 Hz, pobór mocy przy załączeniu 36 VA, moc podtrzymania 28 VA |
| Dopuszczalne wahania napięcia          | +/- 10 %                                                                  |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)   | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE                                    |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych                               |
| Zgodność z LABS                        | VDMA24364-C1-L                                                            |
| Temperatura przechowywania             | -10 °C...60 °C                                                            |
| Stopień ochrony                        | IP65                                                                      |
| Temperatura otoczenia                  | -5 °C...50 °C                                                             |
| Waga produktu                          | 150 g                                                                     |
| Przyłącze elektryczne                  | Kształt A<br>Wtyczka<br>wg EN 175301-803                                  |
| Typ mocowania                          | Sześciokąt zewnętrzny 1/8<br>Klamra mocująca                              |
| Informacja o materiałach               | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                 |
| Materiał cewki                         | Duroplast                                                                 |
| Materiał styków                        | Mosiądz, ocynowany                                                        |
| Materiał uzwojenia                     | Miedź                                                                     |