

# Jednostka prowadząca FENG-80-160-KF

Numer produktu: 34523

FESTO



## Karta danych

| Cechy                          | Wartość                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wielkość                       | 80                                                       |
| Skok                           | 160 mm                                                   |
| Pozycja montażu                | dowolny                                                  |
| Prowadnica                     | Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym     |
| Konstrukcja                    | Prowadnica                                               |
| Ochrona przeciwwybuchowa       | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |
| Zgodność z LABS                | VDMA24364-B2-L                                           |
| Temperatura otoczenia          | -20 °C...80 °C                                           |
| Maks. siła Fy                  | 2300 N                                                   |
| Maks. siła Fy statyczna        | 3120 N                                                   |
| Maks. siła Fz                  | 2300 N                                                   |
| Maks. siła Fz, statyczna       | 3120 N                                                   |
| Maks. moment Mx                | 170 Nm                                                   |
| Maks. moment Mx, statyczny     | 231 Nm                                                   |
| Maks. moment My                | 191 Nm                                                   |
| Maks. moment My, statyczny     | 259 Nm                                                   |
| Maks. moment Mz                | 191 Nm                                                   |
| Maks. moment statyczny Mz      | 259 Nm                                                   |
| Siła przesunięcia              | 40 N                                                     |
| Waga produktu                  | 11662 g                                                  |
| Typ mocowania                  | Przy pomocy gwintu wewnętrznego                          |
| Informacja o materiałach       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                |
| Materiał elementu prowadzącego | Stal odpuszczona                                         |
| Materiał obudowy               | Stop aluminium, anodowany                                |
| Materiał płyty spinającej      | Stal odpuszczona                                         |