


Jednostka prowadząca FEN-8/10- -GF

Numer produktu: 35196

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8/10
Skok	1 mm...100 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Siła przesunięcia	15 N
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	8 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	332 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	8 g
Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	30 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	4.9 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany