

Filtr sieciowy CADF-C15-11A-P3

Numer produktu: 3947275

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	47 mm
Wysokość	70 mm
Długość	231 mm
Pozycja montażu	Swobodna konwekcja
Napięcie robocze	520/300 V
Prąd wejściowy	16 A
Częstotliwość sieci	50 Hz...60 Hz
Certyfikacja	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	900 g
Typ mocowania	Płyta montażowa, przykręcona
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS