


# Zawór kulowy VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3

Numer produktu: 4451858

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                                                        | Wartość                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                                                  | 3-drogowy zawór kulowy<br>Otwór T                                                                            |
| Sposób uruchamiania                                                                          | mechaniczny                                                                                                  |
| Sposób uszczelnienia                                                                         | miękki                                                                                                       |
| Pozycja montażu                                                                              | dowolny                                                                                                      |
| Typ mocowania                                                                                | Instalacja na przewodach                                                                                     |
| Przylącze zaworu procesowego                                                                 | Rp1 1/4                                                                                                      |
| Wskaźnik stanu przełączenia                                                                  | Kierunek rowka = kierunek przepływu                                                                          |
| Układ otworów w kołnierzu                                                                    | F04<br>F05                                                                                                   |
| Średnica wewnętrzna-Ø                                                                        | 32 mm                                                                                                        |
| Średnica nominalna DN                                                                        | 32                                                                                                           |
| Funkcja zaworu                                                                               | 3/2                                                                                                          |
| Kierunek przepływu                                                                           | rewersyjny                                                                                                   |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN                                                   | 40                                                                                                           |
| Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN | 16.7 Nm                                                                                                      |
| W oparciu o normę                                                                            | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                       |
| Medium                                                                                       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Gazy obojętne<br>Woda - brak pary wodnej<br>Ciecze neutralne |
| Temperatura medium                                                                           | -20 °C...130 °C                                                                                              |
| Przepływ Kv typ T kątowy                                                                     | 121 m³/h                                                                                                     |
| Informacja o materiałach                                                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                                                              | VDMA24364-strefa III                                                                                         |
| Materiał obudowy                                                                             | Mosiądz<br>niklowany                                                                                         |
| Numer materiału obudowy                                                                      | CW617N                                                                                                       |

| Cechy                                      | Wartość                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnień                       | HNBR<br>PTFE                                           |
| Materiał kuli                              | Mosiądz<br>chromowany                                  |
| Numer materiału kuli                       | CW614N                                                 |
| Materiał wałka                             | Mosiądz                                                |
| Numer materiału wałka                      | CW614N                                                 |
| Waga produktu                              | 2930 g                                                 |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                        |