


# Elektrozawór BMFH-3-3-M5

Numer produktu: 4523

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 3x3/2 zamknięty, monostabilny                                                        |
| Sposób uruchamiania                                             | elektrycznie                                                                         |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 50 l/min                                                                             |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | M5                                                                                   |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar                                                     |
| Konstrukcja                                                     | Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną                                                 |
| Sposób powrotu                                                  | sprężyna mechaniczna                                                                 |
| Stopień ochrony                                                 | IP65                                                                                 |
| Średnica nominalna                                              | 1.3 mm                                                                               |
| Sposób uszczelnienia                                            | miękki                                                                               |
| Maks. liczba pozycji zaworowych                                 | 3                                                                                    |
| Rodzaj sterowania                                               | bezpośrednie                                                                         |
| Pobór mocy, wysterowanie                                        | 7.5 W                                                                                |
| Pobór mocy, podtrzymanie                                        | 6 W                                                                                  |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B2-L                                                                       |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                       |
| Temperatura otoczenia                                           | -5 °C...40 °C                                                                        |
| Waga produktu                                                   | 350 g                                                                                |
| Przyłącze elektryczne                                           | Wtyczka                                                                              |
| Typ mocowania                                                   | Przy pomocy otworów przelotowych                                                     |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1/8                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | M5                                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                        | M5                                                                                   |
| Materiał obudowy                                                | Aluminium                                                                            |