

# Siłownik okrągły DSAG-63- -PPV-Q-S2

Numer części: 176588


FESTO

Pokrywa tylna z gwintem i otworem przelotowym, z kwadratowym i dwustronnym tłoczyskiem.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft Korea.



Przykładowy model



## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                       | 1 ... 500 mm                                                                                       |
| Średnica tłoka                             | 63 mm                                                                                              |
| Gwint na tłoczysku                         | M16x1,5                                                                                            |
| Amortyzacja                                | PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna                                             |
| Zakończenie tłoczyska                      | Gwint zewnętrzny                                                                                   |
| Ciśnienie robocze                          | 1 ... 10 bar                                                                                       |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania                                                                             |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| Uwagi odnośnie medium roboczego            | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK            | 2                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia                      | -20 ... 80 °C                                                                                      |
| Długość amortyzacji                        | 27 mm                                                                                              |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 1 682 N                                                                                            |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 1 870 N                                                                                            |
| Przemieszczana masa przy 0 mm skoku        | 1 137 g                                                                                            |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku            | 43.9 g                                                                                             |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku           | 1 397 g                                                                                            |
| Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku | 24.8 g                                                                                             |
| Przyłącza pneumatyczne                     | M45x1,5                                                                                            |
| Materiał pokrywy                           | Stop aluminium                                                                                     |
| Materiał uszczelnień                       | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                                   |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa, nierdzewna                                                                     |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa                                                                                 |