

# Zaślepka CQC-12H

Numer produktu: 177712

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                               |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                     |
| Konstrukcja                                    | Zasada Push Pull                                                                      |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar...7 bar                                                                     |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury  | -0.95 bar...15 bar                                                                    |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                                          |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                                                  |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz rozszerzone informacje o materiale                                              |
| Temperatura otoczenia                          | -25 °C...70 °C                                                                        |
| Waga produktu                                  | 4 g                                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Tuleja wtykowa CQ-12                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | Tuleja wtykowa CQ-12                                                                  |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał zaślepki                              | Polioksymetylen                                                                       |