

# Jednostka zaciskowa DADL-EL-Q11-50

Numer produktu: 1796637

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                     | 50                                                                                    |
| Zakres ustawiania kąta obrotu                | 62 stopień...200 stopień                                                              |
| Konstrukcja                                  | Tłok<br>Tłoczysko                                                                     |
| Sygnalizacja położenia                       | do wyłącznika zbliżeniowego                                                           |
| Ciśnienie robocze                            | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar<br>43.5 psi...116 psi                              |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...60 °C                                                                        |
| Waga produktu                                | 1610 g                                                                                |
| Typ mocowania                                | Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej                                 |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G1/8                                                                                  |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |
| Materiał uszczelnień                         | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                      |
| Materiał obudowy                             | Aluminium<br>twardo anodowany                                                         |
| Materiał pokrywy obudowy                     | Aluminium<br>anodowany                                                                |
| Materiał łożyska                             | Tworzywo sztuczne                                                                     |
| Materiał krążka                              | Aluminium<br>anodowany                                                                |
| Materiał śrub                                | Stal<br>ocynkowana                                                                    |
| Sposób działania                             | Jednostronnego działania<br>ciągnący                                                  |