

# Zawór kulowy VZBE-2-T-63-F-3T-F0507-V15V15

Numer produktu: 4834303

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                                                        | Wartość                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                                                  | 3-drogowy zawór kulowy<br>Otwór T                                                                 |
| Sposób uruchamiania                                                                          | mechaniczny                                                                                       |
| Sposób uszczelnienia                                                                         | miękki                                                                                            |
| Pozycja montażu                                                                              | dowolny                                                                                           |
| Typ mocowania                                                                                | Instalacja na przewodach                                                                          |
| Przylącze zaworu procesowego                                                                 | 2 NPT                                                                                             |
| Wskaźnik stanu przełączenia                                                                  | Kierunek rowka = kierunek przepływu                                                               |
| Układ otworów w kołnierzu                                                                    | F0507                                                                                             |
| Średnica wewnętrzna-Ø                                                                        | 38.1 mm                                                                                           |
| Średnica nominalna DN                                                                        | 50                                                                                                |
| Funkcja zaworu                                                                               | 3/2                                                                                               |
| Kierunek przepływu                                                                           | rewersyjny                                                                                        |
| Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN                                                   | 63                                                                                                |
| Moment obrotowy zrywający przy różnicy ciśnienia, ciśnienie znamionowe zaworu procesowego PN | 85 Nm                                                                                             |
| W oparciu o normę                                                                            | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                          |
| Medium                                                                                       | Para<br>Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Gazy obojętne<br>Woda<br>Ciecze neutralne |
| Temperatura medium                                                                           | -20 °C...200 °C                                                                                   |
| Przepływ Kv typ T kątowy                                                                     | 85 m³/h                                                                                           |
| Informacja o materiałach                                                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                         |
| Zgodność z LABS                                                                              | VDMA24364-strefa III                                                                              |
| Materiał obudowy                                                                             | Odlew ze stali szlachetnej                                                                        |
| Numer materiału obudowy                                                                      | 1.4408                                                                                            |
| Materiał uszczelnienia gniazda                                                               | PTFE                                                                                              |

| Cechy                                      | Wartość                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnień                       | PTFE                                                                       |
| Materiał kuli                              | Odlew ze stali nierdzewnej                                                 |
| Numer materiału kuli                       | 1.4408                                                                     |
| Materiał wałka                             | Nierdzewna stal stopowa                                                    |
| Numer materiału wałka                      | 1.4401                                                                     |
| Waga produktu                              | 5560 g                                                                     |
| Certyfikacja                               | CRN                                                                        |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | zgodne z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych                     |
| Ochrona przeciwwybuchowa                   | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne                                   |