

Moduł dociskowy EV-63-5

Numer produktu: 184859

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	5 mm
Powierzchnia docisku	Ø 63
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, przekracza 1% masy. Wyłączone są płytki drukowane, przewody, łączniki wtykowe i Cewki Metale zawierające więcej niż 1% miedzi jako składnik stopu są wyłączone z użycia. Wyjątkiem są płytki obwodów drukowanych, kable, złącza elektryczne i cewki. Metale zawierające więcej niż 5% masy miedzi są wyłączone z użycia. Wyjątkiem są płytki obwodów drukowanych, kable, złącza elektryczne i cewki.
Temperatura otoczenia	-10 °C...40 °C
Waga produktu	100 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne	M3
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)