

# Głowica widelkowa CRSG-M27X2

Numer produktu: 185361

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | M27X2                                                                                                                                                                                                          |
| Pozycja montażu                                       | dowolny                                                                                                                                                                                                        |
| W oparciu o normę                                     | ISO 8140                                                                                                                                                                                                       |
| Przyłącze gwintowane                                  | Gwint wewnętrzny M27x2                                                                                                                                                                                         |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                               |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                 |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                |
| Waga produktu                                         | 2022.1 g                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał głowicy widelkowej                           | stal wysokostopowa                                                                                                                                                                                             |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                      |
| Materiał trzpienia                                    | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                                                             |
| Materiał nakrętki                                     | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                                                             |
| Materiał bezpiecznika                                 | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                                                             |