


# Zespół przygotowania powietrza LFR-3/8-D-MIDI-KE-A

Numer produktu: 185762

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | Midi                                                                              |
| Seria                                                           | D                                                                                 |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem                              | Przycisk obrotowy z zapadką                                                       |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                                   |
| Dokładność filtracji                                            | 40 µm                                                                             |
| Spust kondensatu                                                | automatyczny                                                                      |
| Konstrukcja                                                     | Moduł rozgałęziający<br>Wyłącznik ciśnieniowy<br>Regulator z filtrem i manometrem |
| Mak. ilość kondensatu                                           | 43 cm³                                                                            |
| Ostona pojemnika                                                | Ostona metalowa                                                                   |
| Wskaźnik ciśnienia                                              | Z manometrem                                                                      |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                           |
| Zakres regulacji ciśnienia                                      | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                      |
| Maks. histereza ciśnienia                                       | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                    |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 2620 l/min                                                                        |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:-]<br>Gazy obojętne                    |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                  |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gazy obojętne                    |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                    |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                                    |
| Waga produktu                                                   | 2000 g                                                                            |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:                  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G3/8                                                                              |

| Cechy                    | Wartość                |
|--------------------------|------------------------|
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G3/8                   |
| Materiał obudowy         | Cynkowy odlew kokilowy |
| Materiał pojemnika       | PC                     |