



# Kabel silnika NEBM-H6G4-K-7.5-Q13N-LE4

Numer produktu: 5219195

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oznaczenie kabla                                  | bez uchwytów na tabliczki                 |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                  | Strona urządzenia polowego                |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja              | prostokątny                               |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza         | Gniazdo wtykowe                           |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla      | proste                                    |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa  | Układ przyłączy H6, kodowanie dla silnika |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył         | 4                                         |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły          | 4                                         |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                  | Strona sterowania                         |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza         | Kabel                                     |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa  | otwarty koniec                            |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył         | 4                                         |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły          | 4                                         |
| Zakres napięcia roboczego DC                      | 0 V...300 V                               |
| Zakres napięcia roboczego AC                      | 0 V...300 V                               |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C         | 9.5 A                                     |
| Odporność na napięcie udarowe                     | 2 kV                                      |
| Długość kabla                                     | 7.5 m                                     |
| Właściwości kabla                                 | Standard                                  |
| Warunki testowania kabla                          | Warunki testu na żądanie                  |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe      | 74 mm                                     |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla            | 111 mm                                    |
| Średnica kabla                                    | 7.4 mm                                    |
| Budowa kabla                                      | 4 x 0,79 mm <sup>2</sup>                  |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                 | 0.79 mm <sup>2</sup><br>AWG18             |
| Zakończenia żył                                   | Zaślepka końca kabla                      |
| Stopień ochrony                                   | IP20                                      |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym                     |
| Temperatura otoczenia                             | -25 °C...90 °C                            |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -25 °C...90 °C                            |

| Cechy                                      | Wartość                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE<br>zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK RoHS<br>wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych   |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III                                                  |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                                     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                                       |
| Materiał osłony kabla                      | TPE-E                                                                 |
| Kolor powłoki kabla                        | czarny                                                                |
| Materiał obudowy                           | PA                                                                    |
| Kolor obudowy                              | biały                                                                 |
| Materiał powłoki izolacyjnej               | TPE-E                                                                 |