

# Przewód z tworzywa sztucznego PAN-V0-10X1,25-WS

Numer produktu: 525480

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna                                 | 12 mm                                                                                                |
| Średnica zewnętrzna dla złącza wtykowego            | 10 mm                                                                                                |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 56 mm                                                                                                |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 7.5 mm                                                                                               |
| Min. promień gięcia                                 | 34 mm                                                                                                |
| Właściwości przewodu                                | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli                                                           |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury      | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi                                  |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                                  |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                     | Olej mineralny: maks. 0,3 MPa przy temp. maks. 90°C<br>Woda: maks. 0,3 MPa przy temp. maks. 90°C     |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Olej mineralny<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Próba ogniowa materiału                             | UL94 V-0 (osłona)                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| Temperatura otoczenia                               | -30 °C...90 °C                                                                                       |
| Waga produktu według długości                       | 0.088 kg/m                                                                                           |
| Przylącze pneumatyczne                              | Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm                                                             |
| Kolor                                               | biały                                                                                                |
| Twardość w skali Shore'a                            | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                                               |
| Informacja o materiałach                            | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                            |
| Materiał przewodu                                   | PA12-P<br>PVC-P                                                                                      |