

# Złącze wtykowe z odcięciem wypływu QSMK-G1/8-6

Numer produktu: 186295

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                                                                                                          |
| Średnica nominalna                             | 3 mm                                                                                                                                                              |
| Dopuszczalny typ przewodu                      | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Głębokość wsunięcia przewodu                   | 13.4 mm                                                                                                                                                           |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                                                                                                                          |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                                                                                                           |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                                                                                                                                |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                                                                                                 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury  | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                     |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                                                                                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                                                                                                   |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 5.4 Nm                                                                                                                                                            |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%                                                                                                                                                             |

| Cechy                                  | Wartość                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Waga produktu                          | 14 g                              |
| Typ mocowania                          | Zewnętrzny sześciokąt SW13        |
| Przyłącze pneumatyczne 1               | Gwint zewnętrzny G1/8             |
| Przyłącze pneumatyczne 2               | do przewodu o średnicy zewn. 6 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego        | niebieski                         |
| Informacja o materiałach               | Zgodność z dyrektywą RoHS         |
| Materiał obudowy                       | Mosiądz, niklowany                |
| Materiał pierścienia zwalniającego     | Polioksymetylen                   |
| Materiał uszczelnienia przewodu        | NBR                               |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa           |