

Smarownica MS6-LOE-1/4-U

Numer produktu: 529781

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Konstrukcja	Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa
Maks. ilość oleju	80 cm ³
Ostłona pojemnika	zintegrowany jako pojemnik metalowy
Ciśnienie robocze	1 bar...16 bar
Przepływ minimalny dla funkcji smarowania	50 l/min
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	2500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Lepkość oleju	ISO VG 32
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	810 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne 1	G1/4
Przylącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej