

# Siłownik z prowadzeniem DFP-25-100-PPV-A-S2



Numer części: 186776

Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

zabezpieczenie przed obrotem, z bezdotykową sygnalizacją położenia,  
z dwustronnym tłoczyskiem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne  
produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                       | 100 mm                                                                                             |
| Średnica tłoka                             | 25 mm                                                                                              |
| Amortyzacja                                | PPV: regulowana amortyzacja pneumatyczna w położeniach końcowych                                   |
| Pozycja zabudowy                           | Dowolna                                                                                            |
| Prowadzenie                                | Prowadzenie na łożyskach kulkowych                                                                 |
| Konstrukcja                                | Z prowadnicami                                                                                     |
| Sygnalizacja położenia                     | Przy pomocy czujników                                                                              |
| Warianty                                   | Dwustronne tłoczysko                                                                               |
| Ciśnienie robocze                          | 0.5 ... 10 bar                                                                                     |
| Maks. prędkość                             | 1.5 m/s                                                                                            |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania                                                                             |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| Uwagi odnośnie medium roboczego            | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC            | 0 – Brak odporności na korozję                                                                     |
| Temperatura otoczenia                      | -10 ... 60 °C                                                                                      |
| Długość amortyzacji                        | 17 mm                                                                                              |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 217 N                                                                                              |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 217 N                                                                                              |
| Przemieszczana masa własna                 | 355 g                                                                                              |
| Waga produktu                              | 902 g                                                                                              |
| Przylączy pneumatyczne                     | G1/8                                                                                               |
| Uwaga dotycząca materiałów                 | Nie zawierają miedzi i PTFE                                                                        |
| Material cover                             | Stop aluminium                                                                                     |
| Material seals                             | NBR                                                                                                |
| Material housing                           | Stop aluminium                                                                                     |
| Material piston rod                        | Stal ulepszana cieplnie                                                                            |