

# Smarownica MS6N-LOE-1/2-U

Numer produktu: 531717

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | 6                                                                |
| Seria                                                           | MS                                                               |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                  |
| Konstrukcja                                                     | Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa                     |
| Maks. ilość oleju                                               | 80 cm <sup>3</sup>                                               |
| Ostłona pojemnika                                               | zintegrowany jako pojemnik metalowy                              |
| Ciśnienie robocze                                               | 1 bar...16 bar                                                   |
| Przepływ minimalny dla funkcji smarowania                       | 50 l/min                                                         |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 7200 l/min                                                       |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne   |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca ze smarowaniem                                     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                 |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                   |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                               | patrz rozszerzone informacje o materiale                         |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                   |
| Lepkość oleju                                                   | ISO VG 32                                                        |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                   |
| Waga produktu                                                   | 810 g                                                            |
| Typ mocowania                                                   | opcjonalnie:<br>Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu |
| Przylącze pneumatyczne 1                                        | 1/2 NPT                                                          |
| Przylącze pneumatyczne 2                                        | 1/2 NPT                                                          |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                        |
| Materiał obudowy                                                | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                     |
| Materiał pojemnika                                              | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                          |