


# Siłownik krótkoskokowy ADVC-80-10-A-P

Numer produktu: 188320

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 10 mm                                                                                 |
| Ø tłoka                                                     | 80 mm                                                                                 |
| W oparciu o normę                                           | ISO 6431<br>Układ otworów<br>VDMA 24562                                               |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                                |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                               |
| Sposób działania                                            | dwustronnego działania                                                                |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                     |
| Sygnalizacja położenia                                      | brak                                                                                  |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                               |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                         |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                       |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                     |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                        |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 2827 N                                                                                |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 3016 N                                                                                |
| Ruchoma masa własna                                         | 327 g                                                                                 |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 315 g                                                                                 |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 24 g                                                                                  |
| Waga produktu                                               | 1052 g                                                                                |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 994 g                                                                                 |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 112 g                                                                                 |
| Typ mocowania                                               | Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie:              |
| Przyłącze pneumatyczne                                      | G1/8                                                                                  |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                             |

| Cechy                | Wartość                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał pokrywy     | Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany |
| Materiał uszczelnień | NBR<br>TPE-U(PU)                                  |
| Materiał obudowy     | Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany |
| Materiał tłoczyska   | Stal wysokostopowa                                |