

# Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Numer produktu: 533467

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                               | Wartość                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Długość robocza                                     | 6 m                                           |
| Średnica zewnętrzna                                 | 11.7 mm                                       |
| Długość bloku                                       | 1.312 m                                       |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 65 mm                                         |
| Średnica wewnętrzna-Ø                               | 7.9 mm                                        |
| Średnica szpuli                                     | 51 mm                                         |
| Liczba uzwojeń                                      | 53                                            |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury       | -0.95 bar...13 bar                            |
| Medium robocze                                      | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo          | 1 - niskie obciążenie korozyjne               |
| Zgodność z LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura otoczenia                               | -40 °C...60 °C                                |
| Waga produktu                                       | 560 g                                         |
| Przylącze pneumatyczne 1                            | Gwint zewnętrzny G3/8                         |
| Przylącze pneumatyczne 2                            | Gwint zewnętrzny G3/8                         |
| Kolor                                               | niebieski                                     |
| Twardość w skali Shore'a                            | A 87 +/-3                                     |
| Materiał gwintu przyłączeniowego                    | Mosiądz<br>niklowany                          |
| Materiał ochronnika przeciwzgięciowego              | Polioksymetylen                               |
| Materiał przewodu                                   | TPE-U(PU)                                     |